

仕 様 書

- 1 契約名称 防災カーテンリース契約（定期メンテナンス付き）
- 2 賃借場所 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
なごみなの里地域福祉サービスセンター 特別養護老人ホーム 和風園
- 3 賃借期間 令和7年10月1日から令和12年9月30日までの5年間（60ヶ月）とする。
- 4 納 期 限 令和7年9月30日まで
- 5 仕 様
 - (1) 防災カーテンの取付け場所 全館（別紙内訳内容参照）
防災カーテン 597枚 4, 534m²
 - (2) 防災カーテンの生地
 - ① 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性の生地を使用すること。また、防災ラベルは、(イ) ラベルのものを使用すること。
 - ② 耐光堅牢度は4級以上（JISL-0842）・洗濯堅牢度（変退色汚染）5級以上（JISL-0844）を使用すること。
 - ③ 色彩及び厚み等については、受注者の見本提示に基づいて、発注者の指定したものを使用すること。
 - ④ JISランドリー法によって30回以上の洗濯に耐えること。
 - ⑤ 熱湯（80℃）消毒を行って収縮率が巾・丈共に1.0%以下であること。
 - ⑥ 上記の仕様を基に、施設側で生地選定指定したスミノエ製品を使用すること。ただし、選定生地と同等以上の性能が証明できれば他社製品でも可能とする。
 - (3) 防災カーテンの縫製について
 - ① ドレープカーテン、遮光カーテン、レースカーテンは1.5倍ヒダとし（別紙内訳内容）ポリエステル芯地を使用し、カーテンフック取付箇所は、芯地を二重にすること。
 - ② ドレープカーテン、遮光カーテン、レースカーテン、シャワーカーテン、間仕切りカーテンのフックは永久に錆びないステンレス製を使用すること。又、フックは縫い付けとする。
 - ③ 居室内仕切り用防災カーテンは原則としてヒダはとらない。居室内仕切りカーテンのタッセルはマジックテープでカーテンに縫い付けたものとする。
 - ④ 窓用カーテンはループタッセルとしカーテンには縫い付けないものとする。
 - ⑤ 縫製防災カーテンには、消防庁の認定番号その他難燃性であることを標榜したラベルを防災カーテン1枚毎に縫い付けること。

(4) 台帳に基づく寸法表示

- ① 受注者は、取り付けた場所毎にカーテンの種類及び数量が把握できる管理台帳を作成し発注者に提出する。
- ② 縫製したカーテンには、寸法表示ラベルを裏に縫い付けること。

6 定期メンテナンス

- (1) 施設内のカーテンについては12ヶ月に1回(計4回)以上の洗濯を行う。
- (2) カーテン・ランドリークリーニングの方法は、
 - ① 予洗 (1回～2回常温にて5分以上)
 - ② 本洗 (1回～3回30℃～80℃洗剤にて約10分)
 - ③ 濯ぎ (2回～3回、1回につき最低3分以上)
 - ④ 脱水 (遠心分離機にて絞り脱水)
 - ⑤ プレス仕上げ(カーテン用ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ)の工程を行うこと。
- (3) カーテンクリーニング工場はISO9001取得の自社工場を設備していること。
- (4) 上記業務を実施するときは、必ず作業工程表を提出し発注者の了解を得ること。
- (5) 血液及び汚物で汚れた時や特に汚れの酷いものについては、(1)に関わらず随時無償で交換洗濯を行うこと。また、それに伴う代替の防災カーテンも随時用意・取付けすること。
- (6) 防災カーテンの交換業務にあたっては、施設担当者の指示に従い、特に利用者の生活を妨げないよう心掛けること。
- (7) 防災カーテンの交換業務に関与するスタッフは、発注者に迷惑が掛からないよう処置を講ずること。
- (8) 受注者は通常の使用に伴う防災カーテンのほつれ、綻び等の補修を無償で行うこと。
- (9) 期間中の防災カーテンについては、受注者が完全に保障すること。
- (10) クリーニング期間は3週間以内で全館完了すること。

7 納入

- (1) カーテンの縫製前に現場において実測すること。
- (2) カーテン実測に基づいて縫製すること。
- (3) 取付けは、すべて受注者が行うものとする。

8 その他

- (1) 受注者は、カーテンリース契約の実績として100床以上の入所施設・医療機関との契約の経験があること。
- (2) 本仕様書に定めのない事項及び不明な点については、発注者、受注者で協議の上決定すること。

フロア	室 名	用 途	生 地 色	Wcm	×	Hcm	枚 数	m数	仕 様	性能・機能	品 番
1階	診察室	ドレープ	E6231～6250	90	×	78	1	2.4	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	診察室	ドレープ	E6231～6250	170	×	190	1	6.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	診察室	ドレープ	E6231～6250	150	×	190	1	6.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	診察室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	1	11.6	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	ドレープ	E6231～6250	130	×	185	1	4	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	静養室	ドレープ	E6231～6250	140	×	185	1	6	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	宿直室①	ドレープ	E6231～6250	135	×	157	2	8.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	宿直室①	ドレープ	E6231～6250	100	×	178	1	3.9	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	宿直室②	ドレープ	E6231～6250	100	×	180	1	3.9	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	宿直室②	ドレープ	E6231～6250	100	×	78	2	4.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	ドレープ	E6231～6250	210	×	275	2	20.4	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	レース	E6591～6592	210	×	273	2	21.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	ドレープ	E6231～6250	270	×	275	2	26.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	レース	E6591～6592	270	×	273	2	27.3	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	ドレープ	E6231～6250	290	×	275	2	26.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	レース	E6591～6592	290	×	273	2	27.3	1.5倍ヒダ	ウォッシュابل、防炎加工	
1階	ホール	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐301	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐301	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐302	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐302	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐303	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐304	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐305	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐305	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐306	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐306	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐306	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐307	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐307	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐307	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐308	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐308	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐308	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐309	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐309	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐309	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐310	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐310	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐310	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐311	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐311	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐311	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐312	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐312	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐312	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐313	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐313	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐313	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐314	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐314	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐314	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、撥水	
1階	桐315	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	
1階	桐315	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュابل、防炎加工、制菌加工	

1階	桐315	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	桐316	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	桐318	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	桐319	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	桐319	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	桐320	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	桐320	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	桐321	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	220	×	247	2	18.4	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	220	×	245	2	19.3	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	250	×	247	2	21	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	250	×	245	2	22	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	廊下	ドレープ	E6231～6250	230	×	200	1	8.6	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	270	×	275	2	26.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	270	×	273	2	27.3	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	物置	ドレープ	E6231～6250	210	×	185	1	8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	350	×	185	1	8.2	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	200	×	185	1	5.6	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	個室前廊下	ドレープ	E6231～6250	90	×	150	8	19.9	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	リネン室	レース	E6591～6592	125	×	117	1	2.9	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅トイレ①	シャワー	E6157～6163	150	×	175	3	8.8	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	梅101	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅102	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅103	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅104	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅105	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅106	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅107	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅108	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅トイレ②	シャワー	E6157～6163	150	×	175	2	5.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	梅109	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅110	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅111	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅112	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅113	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅114	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅トイレ③	シャワー	E6157～6163	150	×	175	3	8.8	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	廊下	ドレープ	E6231～6250	90	×	150	2	5	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	廊下	ドレープ	E6231～6250	105	×	220	2	9.4	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	270	×	245	2	23.5	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	270	×	243	2	24.6	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	120	×	260	2	11	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	120	×	258	2	11.5	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	110	×	218	2	9.4	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	110	×	216	2	9.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅116	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅117	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅118	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅119	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅120	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅121	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅トイレ④	シャワー	E6157～6163	150	×	175	4	11.8	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
1階	梅122	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅123	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅124	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
1階	梅125	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	

1階	梅126	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅135	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅トイレ⑤	シャワー	E6157～6163	150	×	175	2	5.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	梅127	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅128	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅129	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅130	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅131	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅132	ドレープ	E6231～6250	150	×	145	1	4.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	個室前廊下	ドレープ	E6231～6250	90	×	150	32	79.7	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	梅133	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	梅134	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	350	×	185	1	8.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	200	×	185	1	5.6	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
1階	静養室	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	物置	ドレープ	E6231～6250	150	×	185	1	6	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	シャワー室	シャワー	E6157～6163	150	×	190	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	トイレ横シャワー室	シャワー	E6157～6163	150	×	190	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	270	×	270	2	25.7	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	270	×	268	2	26.8	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	180	×	200	2	13	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	180	×	198	2	13.7	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	浴室前廊下	レース	E6591～6592	100	×	150	10	27	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	浴室前廊下	レース	E6591～6592	100	×	233	2	7.9	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	浴室	レース	E6591～6592	200	×	170	1	6	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	190	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	190	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	550	×	185	1	11.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	195	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	400	×	160	1	8.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	150	1	3.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	300	×	180	2	12.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	250	×	170	1	5.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
1階	浴室	シャワー	E6157～6163	500	×	160	1	10.2	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤201	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤201	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤201	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤202	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤202	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤202	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤203	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤203	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤203	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤204	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤204	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤204	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤205	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤205	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤205	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤206	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤206	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤206	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤207	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤207	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤207	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシャブル、防炎加工、撥水	
2階	廊下	ドレープ	E5120	95	×	155	8	20.5	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	
2階	廊下	レース	E6591～6592	95	×	154	8	22.1	1.5倍ヒダ	ウォッシャブル、防炎加工	

2階	廊下	ドレープ	E5120	135	×	198	2	10.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	藤208	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤208	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤208	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤209	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤209	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤209	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤210	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤210	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤210	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤211	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤211	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤212	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤213	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤214	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤214	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	藤215	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	藤215	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	個室前廊下	ドレープ	E6231～6250	90	×	150	26	64.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	450	×	246	2	36.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	450	×	245	2	38.5	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	350	×	185	1	8.2	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	250	×	185	1	5.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	静養室	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	物置	ドレープ	E6231～6250	200	×	185	1	6	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	270	×	270	2	25.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	270	×	268	2	26.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	180	×	200	2	13	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	180	×	198	2	13.7	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	屋上出入口	ドレープ	E6231～6250	250	×	210	2	18.1	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	やすらぎの家	ドレープ	E6231～6250	230	×	253	1	10.8	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	やすらぎの家	レース	E6591～6592	230	×	251	1	11.2	1.5倍ヒダ	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	萩401	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩401	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩402	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩402	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩403	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩404	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩405	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩405	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩406	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩406	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩406	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩407	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩407	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩407	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩408	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩408	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩408	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩409	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩409	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩409	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩410	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩410	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩410	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩411	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩411	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒダなし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	

2階	萩411	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩412	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩412	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩412	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩413	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩413	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩413	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩414	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩414	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩414	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩415	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩415	仕切り	E6066～6069+6122～6127	400	×	185	4	37.4	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩415	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩416	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩418	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩419	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩419	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩420	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	萩420	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	萩421	仕切り	E6066～6069+6122～6127	500	×	185	2	23.3	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	220	×	247	2	18.4	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	220	×	245	2	19.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション①	ドレープ	E6231～6250	250	×	247	2	21	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション①	レース	E6591～6592	250	×	245	2	22	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	ドレープ	E6231～6250	230	×	200	1	8.6	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	ドレープ	E6231～6250	270	×	276	2	26.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	ケアステーション②	レース	E6591～6592	270	×	275	2	29	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	ドレープ	E6231～6250	110	×	232	2	9.9	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	レース	E6591～6592	110	×	228	2	10.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	ドレープ	E6231～6250	90	×	160	4	10.6	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	レース	E6591～6592	90	×	158	4	11.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	ドレープ	E6231～6250	120	×	232	1	5	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	廊下	レース	E6591～6592	120	×	228	1	5.2	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	物置	ドレープ	E6231～6250	210	×	185	1	8	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	静養室	ドレープ	E6231～6250	105	×	217	2	9.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	350	×	185	1	8.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	静養室	仕切り	E6066～6069+6122～6127	250	×	185	1	5.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、制菌加工	
2階	静養室	シャワー	E6157～6163	150	×	175	1	2.9	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	食堂	ドレープ	E6231～6250	180	×	210	2	13.6	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	食堂	レース	E6591～6592	180	×	208	2	14.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	食堂	ドレープ	E6231～6250	400	×	270	2	34.3	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	食堂	レース	E6591～6592	400	×	268	2	35.8	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	浴室前廊下	レース	E6591～6592	100	×	150	12	32.4	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	浴室	レース	E6591～6592	200	×	170	1	6	1.5倍ヒタ'	ウォッシュャブル、防炎加工	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	170	1	3.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	300	×	170	1	6.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	550	×	185	1	11.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	195	1	3.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	400	×	160	1	8.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	150	×	150	1	3.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	250	×	170	1	5.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
2階	浴室	シャワー	E6157～6163	500	×	160	1	10.2	ヒタ'なし	ウォッシュャブル、防炎加工、撥水	
							597	4534			